



Innovative Security

+43 1 235 04 55 22



KENTIX SmartXcan – Körpertemperaturmessung neu gedacht



SICHER



INTUITIV



SCHNELL

KENTIX SmartXcan: Wirksamer und DSGVO konformer Schutz vor Virenverbreitung

- **sicher:** exakte, kontaktlose Messung, DSGVO-konformer Betrieb möglich
- **intuitiv:** Selbsterklärende Benutzerführung
- **schnell:** Durchsatz bis zu 700 Personen/Stunde
- Manipulationsschutz durch intelligente Wärmebildanalyse
- Stand-Alone Betrieb oder manuelle bzw. automatisierte Einlasssteuerung möglich
- Bereitstellung von anonymen Messdaten zur Hotspoterkennung
- effiziente Plug & Play Installation durch PoE-Anschluss

Wirksame Verfahren und Methodiken zur Bekämpfung von Virenverbreitungen

Identifizierung infizierter Personen ist entscheidend

Um das Risiko einer Verbreitung von Virenerkrankungen (COVID-19, Grippe, Influenza, etc.) im öffentlichen Bereich dauerhaft zu reduzieren und gleichzeitig eine bessere Vorhersage zu aufkommenden Geo-Hotspots zu treffen ist es notwendig, eine frühzeitige Identifikation von infizierten Personen durchzuführen. Der Zugang dieser Personen zu Menschenansammlungen jeglicher Art muss verhindert und erhobene Daten DSGVO-konform in Echtzeit, KI-gestützten Analysedatenbanken zugeführt werden können.



Fiebermessung als wirksame und pragmatische Methode


Fieber stellt ein nicht obligates, unspezifisches Symptom dar, erweist sich jedoch im Hinblick auf Infektionen wie u.a. dem Corona-Virus, als sehr nützliches Screening-Instrument. Jede Infektion, die hierdurch frühzeitig erkannt wird rettet potentiell mehrere Leben. Aufgrund dessen spielt die Fiebermessung eine bedeutende Rolle bei der Erkennung von potentiell Infizierten, da:

- Fieber die mit Abstand häufigste Erstdiagnose darstellt (lt. WHO Report 2/2020: 87,9% bei COVID-19)
- die Körpertemperatur aufgrund der steigenden Immunabwehr bereits vor Einsetzen von üblichen Symptome ansteigt
- eine Erkennung zumeist schon bei geringer Virenlast erfolgen kann



Einfache Maßnahme für viele Anwendungen

Eine automatisierte, sichere und intuitive Fiebermessung an zentralen, möglichst elektrisch steuerbaren Zugängen zu Menschenansammlungen ist eine wichtige und in vielen Risikoregionen erprobte Maßnahme um:

- langfristig und nachhaltig vor Viruserkrankungen zu schützen
- eine Wiederermöglichung von sozialen und wirtschaftlichen Kontakten herzustellen, bei gleichzeitig kontrolliertem Risiko vor dem Wiederaufkommen von Epidemien
- das Vertrauen der Bevölkerung in die öffentliche Sicherheit wiederherzustellen



Einfache Fiebermessung in 2 Schritten



Direktes Feedback auf dem Gerät



Zusätzliche Kontrolle über Web-GUI möglich

KENTIX SmartXcan – flexibel für alle Anwendungen

Stand-Alone mit direkter ANWENDERRÜCKMELDUNG

LAN PoE



freiwillige und eigenverantwortliche
Selbstkontrolle



Industrie,
Produktion



Büros



Banken



Geschäfte



Lieferdienste,
Logistik


Stand-Alone mit automatischer EINLASSKONTROLLE

LAN PoE



Messung OK: (frei)Schaltung des Einlasses

Messung NOK: Einlass bleibt geschlossen



Einlasskontrolle



Krankenhäuser,
Arztpraxen



Senioren-
heime



Kitas, Schulen,
Universitäten



Behörden,
Kommunen



Freizeit- und
Sportstätten

Stand-Alone mit VISUALISIERUNG

LAN PoE




HTTPS-Frontend

Ergebnis-
anzeige



Security

Manueller
Einlass



Einlasskontrolle



Events, Stadien,
Veranstaltungen



Messen,
Konferenzen



Theater, Kino,
Restaurants & Bars



ÖPNV



Flughäfen,
Bahnhöfe

Optional: Bereitstellung von anonymen Messdaten



HTTPS, REST-API
Web-Hooks

SNMP



CLOUD


HTTPS, REST-API
Web-Hooks

SNMP



Geo-HotSpot Statistik

Weitere Informationen unter: kentix.com/SmartXcan



Technische Details

| | |
|---|--|
| Benutzeroberflächen | 1. Kontaktlose Bedienung am Gerät mit Anzeige des Messergebnisses über LED Integrierte 2. Web-Software mit zusätzlichen Informationen zum Messergebnis und Konfiguration |
| Messgeschwindigkeit der Temperaturmessung | 0,6 Sekunden nach Erkennung der Kopfposition Typische Messzeit pro Person (herantreten - messen - wegtreten) ca. 5 Sekunden |
| Software Anschlussmöglichkeit | Kentix!OS, Stand-Alone Betrieb mit Integr. Web-Server (HTTPS) Anschluss über Netzwerk an AlarmManager-PRO |
| Sensor - IR Thermal Array | 1024 Pixel Infrarot Array, Messbereich 0 bis 100°C, Germanium Optik, Kalibriertemperatur 35°C, Wiederholgenauigkeit $\pm 0.3^\circ\text{C}$, aktive Temperaturkompensation |
| Sensor - Abstand | Abstandsmessung mit Auflösung von 1mm, Augensichere Lasermessung der Klasse 1 in Übereinstimmung mit der neuesten Norm IEC 60825-1:2014-3 |
| Signalgeber | Akustische Messbestätigung über Signalgeber, 85dB, 2.3kHz |
| Externe Meldeausgänge | 2x Meldeausgang (z.B. Messung OK/NOK) zur Ansteuerung von Türen, Drehkreuzen etc. Beschaltung über separaten KIO3 Power-Adapter mit Relais Ausgängen“ |
| LED Anzeigen | Temperaturskala mit 8x LED zur Temperturanzeige und Anzeige von vier Temperaturbereichen Leuchtring mit 4x LED zur Fokussierung und Messanzeige LINK/ACT an LAN Buchse |
| LAN | 10/100 Mbit LAN Anschluss, integrierter Web-Server (HTTPS, Port: 443) mit Server-Zertifikat |
| SD Karte | Integrierter Micro SD Kartenhalter als zusätzlicher Speicher |
| SNMP | SNMP V2/3 (Schreiben/Lesen), SNMP Traps (Simple Network Management Protocol) |
| ReST API | ReST API mit JSON Objekten (HTTPS), Webhooks mit freier Datenstruktur |
| Spannungsversorgung | 12-72VAC/DC Leistungsaufnahme ca. 1.5W, PoE Klasse 1 über PoE |
| KENTIX Systembuchse | RJ45 zum Anschluss externer Kentix Erweiterungsmodule |
| Gehäuse | Material: PS 120 x 120 x 50 mm, Gewicht ca. 150g, Farbe: Schwarz, Schutzart: IP30 |
| Umgebungsbedingungen | Temperatur 0 - 50°C Luftfeuchte 5-95%, nicht kondensierend |
| Lieferumfang | Montagehalter, Wandhalter, Montagematerial, SlimLine-Kabel 3m |
| Zubehör | PoE Injektor (KPOE150S) IO-Adapter mit Netzteil zur Ansteuerung externer Geräte (KIO3) |
| Prüfungen | CE |